

4－10 輸入非JAS製品の品質状況

No.	種類名	原産国名	JAS分析項目						
			一般状態 (注1)	色 (ロビホント法) (注2)	水分及び きょう雑物 (%)	比重 (25℃/25℃) (注3)	屈折率 (25℃) (注4)	酸価	冷却試験 (注5)
1	食 用 サ フ ラ ワ ー 油	アメリカ合衆国	5-5-3	6-0.7	0.056	0.9128	1.4684	0.20	－
2	食 用 ぶ ど う 油	イタリア	5-5-3	12-1.2	0.031	0.9186	1.4726	0.25	－
3	食 用 ぶ ど う 油	スペイン	5-5-3	10-0.9-0.3	0.046	0.9188	1.4728	0.18	－
4	食 用 ひ ま わ り 油	イタリア	5-5-3	10-1.0	0.066	0.9110	1.4675	0.13	－
5	食 用 ひ ま わ り 油	スペイン	5-5-3	12-1.2	0.052	0.9177	1.4722	0.16	－
6	食 用 落 花 生 油	イギリス	5-5-3	5-0.5	0.032	0.9116	1.4680	0.08	－
7	食 用 オ リ ー ブ 油 (E X V)	チリ	5-5-3	60-4.2-2.0	0.093	0.9114	1.4672	0.44	－
8	食 用 オ リ ー ブ 油 (E X V)	ギリシャ	5-5-3	53-5.3-4.0	0.075	0.9109	1.4670	1.10	－
9	食 用 オ リ ー ブ 油 (E X V)	ギリシャ	5-5-3	21-2.1-1.0	0.069	0.9111	1.4669	1.03	－
10	食 用 オ リ ー ブ 油 (E X V)	イタリア	5-5-3	51-4.1-2.0	0.082	0.9114	1.4671	1.02	－
11	食 用 オ リ ー ブ 油 (E X V)	イタリア	5-5-3	51-4.4-3.0	0.074	0.9119	1.4673	0.48	－
12	食 用 オ リ ー ブ 油 (E X V)	イタリア	5-5-3	51-5.1-3.0	0.079	0.9112	1.4669	0.64	－
13	食 用 オ リ ー ブ 油 (E X V)	イタリア	5-5-3	37-3.7-2.0	0.066	0.9112	1.4671	0.58	－
14	食 用 オ リ ー ブ 油 (E X V)	イタリア	5-5-3	44-4.8-2.0	0.083	0.9114	1.4671	0.51	－
15	食 用 オ リ ー ブ 油 (E X V)	イタリア	5-5-3	56-4.7-2.0	0.087	0.9128	1.4671	0.45	－
16	食 用 オ リ ー ブ 油 (E X V)	イタリア	5-5-3	51-4.0-3.0	0.091	0.9114	1.4672	0.50	－
17	食 用 オ リ ー ブ 油 (E X V)	イタリア	5-5-3	44-4.4-3.0	0.087	0.9112	1.4670	1.02	－
18	食 用 オ リ ー ブ 油 (E X V)	イタリア	5-5-3	47-4.7-2.0	0.091	0.9118	1.4671	0.65	－
19	食 用 オ リ ー ブ 油 (E X V)	イタリア	5-5-3	41-4.1-1.0	0.094	0.9118	1.4672	1.34	－
20	食 用 オ リ ー ブ 油 (E X V)	スペイン	5-5-3	35-3.5-1.0	0.084	0.9114	1.4671	1.02	－

JAS分析項目					容量・容器			No.
けん化価	よう素価 (ウイス法)	不けん化物 (%)	過酸化物価 (meg/kg)	上昇融点 (℃)	表示重量 誤差(注6)		容器の種類	
					差量g	表示量g		
189.2	92.1	0.42	6.55	－	1.8	500	プラスチックびん	1
190.4	127.3	0.58	3.98	－	－5.0	924	色付きガラスびん	2
190.0	127.7	0.86	3.99	－	－4.7	460	透明ガラスびん	3
189.0	84.5	0.50	3.65	－	－6.2	918	プラスチックびん	4
189.9	123.4	0.70	5.30	－	－7.3	689	プラスチックびん	5
188.2	87.0	0.25	4.58	－	1.5	230	透明ガラスびん	6
190.6	83.5	0.54	6.30	－	1.1	230	色付きガラスびん	7
190.0	81.4	0.72	7.10	－	4.1	229	色付きガラスびん	8
190.4	80.6	0.76	9.50	－	4.9	229	色付きガラスびん	9
190.4	82.1	1.02	8.04	－	4.4	229	色付きガラスびん	10
190.6	83.5	0.68	6.56	－	－1.9	229	色付きガラスびん	11
190.4	80.6	0.66	8.43	－	－0.7	229	色付きガラスびん	12
190.5	83.0	1.01	11.93	－	3.7	227	色付きガラスびん	13
190.3	82.5	0.73	6.79	－	－0.4	229	色付きガラスびん	14
190.8	81.7	0.68	6.16	－	2.2	229	色付きガラスびん	15
190.6	82.8	0.69	6.17	－	1.3	229	色付きガラスびん	16
190.9	81.1	0.72	9.35	－	－0.8	229	色付きガラスびん	17
191.1	83.1	0.68	6.96	－	－0.1	458	色付きガラスびん	18
190.6	83.4	0.62	8.08	－	6.9	454	色付きガラスびん	19
190.7	81.6	0.84	7.59	－	－8.0	458	色付きガラスびん	20

No.	種類名	原産国名	JAS分析項目						
			一般状態 (注1)	色 (ロビホント法) (注2)	水分及び きょう雑物 (%)	比重 (25℃/25℃) (注3)	屈折率 (25℃) (注4)	酸価	冷却試験 (注5)
21	食 用 オ リ ー ブ 油 (E X V)	スペイン	5-5-3	61-6.1-4.0	0.075	0.9112	1.4671	0.54	-
22	食 用 オ リ ー ブ 油 (E X V)	スペイン	5-5-3	54-4.5-2.0	0.068	0.9110	1.4670	0.45	-
23	食 用 オ リ ー ブ 油 (E X V)	スペイン	5-5-3	42-4.2-3.0	0.066	0.9114	1.4670	1.00	-
24	食 用 オ リ ー ブ 油 (E X V)	トルコ	5-5-3	37-3.7	0.057	0.9113	1.4672	1.60	-
25	食 用 オ リ ー ブ 油 (E X V)	トルコ	5-5-3	32-3.2-1.0	0.071	0.9115	1.4671	1.52	-
26	食 用 オ リ ー ブ 油	ギリシャ	5-5-3	32-3.2-2.0	0.072	0.9123	1.4675	0.41	-
27	食 用 や し 油	フィリピン	5-5-3	1-0.1	0.049	※0.9106	※1.4483	0.07	-
28	食 用 や し 油	タイ	5-5-3	1-0.1	0.024	※0.9100	※1.4488	0.10	-
29	食 用 や し 油	タイ	5-5-3	1-0.1	0.024	※0.9103	※1.4485	0.12	-
30	食 用 調 合 油	スペイン	5-5-3	52-2.1-2.0	0.068	0.9155	1.4707	0.20	-
31	食 用 ア ー モ ン ド 油	イギリス	5-5-3	10-0.9	0.029	0.9148	1.4693	0.21	-
32	食 用 麻 の 実 油	ルーマニア	5-5-3	測定不可	0.068	0.9227	1.4757	2.47	-
33	食 用 亜 麻 仁 油	イタリア	5-4-3	47-4.7	0.067	0.9272	1.4792	1.82	-
34	食 用 荳 胡 麻 油	中国	5-5-3	33-3.6	0.043	0.9298	1.4813	0.67	-
35	食 用 胡 桃 油	イギリス	5-5-3	17-1.7	0.055	0.9219	1.4751	0.37	-
36	食 用 マ カ テ ` ミ ア ナ ッ ツ 油	イギリス	5-5-3	19-1.9	0.048	0.9112	1.4662	2.82	-
37	食 用 カ メ リ ナ 油	カナダ	5-5-3	※28-2.8	0.056	0.9211	1.4761	2.08	-
38	食 用 油 脂	スリランカ	5-5-3	0.4-0.1	0.079	※0.9336	※1.4419	0.03	-
39	食 用 油 脂	インドネシ ア	5-5-3	0.4-0.1	0.076	※0.9334	※1.4418	0.01	-
40	食 用 油 脂	マレーシア	5-5-3	1-0.1	0.042	※0.9336	※1.4419	0.04	-

JAS分析項目					容量・容器			No.
けん化価	よう素価 (ウイス法)	不けん化物 (%)	過酸化物価 (meg/kg)	上昇融点 (℃)	表示重量 誤差(注6)		容器の種類	
					差量g	表示量g		
190.4	82.4	0.94	5.52	－	4.1	227	色付きガラスびん	21
190.7	81.6	0.80	4.57	－	－4.8	458	色付きガラスびん	22
190.9	81.9	0.83	6.25	－	9.2	686	プラスチックびん	23
190.2	82.7	0.95	10.25	－	0.0	683	プラスチックびん	24
190.3	82.7	0.99	9.08	－	0.0	455	プラスチックびん	25
190.4	83.5	0.58	5.48	－	1.1	430	プラスチックびん	26
259.2	5.1	0.18	0.00	25.1	3.3	360	透明ガラスびん	27
255.1	6.9	0.20	0.00	25.3	1.3	425	透明ガラスびん	28
258.3	6.6	0.24	0.53	24.6	3.6	185	透明ガラスびん	29
189.1	111.0	0.87	5.87	－	1.5	689	プラスチックびん	30
190.0	97.5	0.23	9.91	－	3.5	230	透明ガラスびん	31
190.6	156.3	0.64	8.24	－	4.2	229	色付きガラスびん	32
190.3	184.1	0.71	1.39	－	7.9	229	色付きガラスびん	33
191.7	206.6	0.49	10.04	－	1.4	185	透明ガラスびん	34
191.0	149.7	0.29	8.13	－	1.7	230	透明ガラスびん	35
193.2	75.5	0.25	3.29	－	5.2	230	透明ガラスびん	36
185.5	152.8	0.99	6.15	－	3.3	225	色付きガラスびん	37
335.6	0.1	0.00	0.00	－	8.2	232	色付きガラスびん	38
335.2	0.0	0.00	0.00	－	2.3	360	色付きガラスびん	39
335.2	0.1	0.17	0.00	－	2.3	270	透明ガラスびん	40